

 Mahr

Micrometri digitali IP65 i-wi, Campo di misura: 25-50mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 421325 25-50 |
| GTIN | 4059192058760 |
| Classe articolo | 43A |

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo micrometro con **cifre da 10 mm** su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Grazie a una comoda **visualizzazione della tolleranza con limiti di segnalazione supplementari**, l'operatore è in grado di riconoscere se è come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

Accessori speciali:

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912 STICK.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|--------|
| Ø Stelo | 6,5 mm |
| Passo vite angolare | 0,5 mm |

| | |
|--|-----------------------------|
| Intervallo di misurazione | 25 - 50 mm |
| Lettura | 0,00005 pollici |
| Lettura | 0,001 mm |
| Limite di errore | 2 µm |
| Taratura | B2 |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Applicazione radio | Software del produttore |
| Norma | Norma interna |
| Risoluzione | mm / pollici |
| Interfaccia | Sistema radio i-wi MAHR |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR |
| Metrologia | digitale |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Tipo di prodotto | Micrometro |

Servizi

| | |
|--|------------|
| Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm | 022040 100 |
| Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm | 022050 100 |

Accessori

| | |
|--|---------------|
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032 | 081560 CR2032 |
| Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm | 421100 25 |
| Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello | 498975 |
| Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK | 498912 STICK |

Ricevitore radio per i-wi Mahr Modello STICK

498914 STICK