

**HOLEX****Pinza universale in vanadio, lucidata, con manici in bimatereale, Lunghezza complessiva: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	702995 200
GTIN	4045197887337
Classe articolo	72B

**Descrizione****Esecuzione:**

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico.

Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

**Norma:****DIN ISO 5746****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

**Descrizione tecnica**

Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	2 mm
Lunghezza complessiva	200 mm
Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce	dentatura interna
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), corpo della pinza forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	lucido
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione