

**HOLEX**

**Pinza universale in vanadio, lucidata, con manici in bimatereale, Lunghezza complessiva: 160mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	702995 160
GTIN	4045197887313
Classe articolo	72B

## Descrizione

### Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico.

Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

### Norma:

**DIN ISO 5746**

### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

## Descrizione tecnica

Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2 mm
Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	1,5 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Norma	DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce	dentatura interna
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), corpo della pinza forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	lucido
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione