

3M Scotch-Brite™

Bristle Brush modello C Ø 150 mm, BB-ZB, Grana: 80**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	573555 80
GTIN	480113321542
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Le spazzole per la pulizia speciale ad alta stabilità sono corpi abrasivi omogenei, composti da una miscela di grana ceramica dalla forma precisa e ossido di alluminio, che si caratterizzano per una **durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.**

La spazzola **radiale** Bristle Brush è composta di segmenti singoli (larghezza circa 1,6 mm).
Con setole piegate (modello C) per la **lavorazione di superfici profilate.**

Uso:

Rispettare il senso di rotazione.

Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro. Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.

Ø Foro 25,4 mm con anelli di riduzione in dotazione Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Ampliabile fino a qualsiasi larghezza con adattatore n. art. 573580. Impiego su smerigliatrici doppie o diritte oppure su alberi flessibili con mandrino portapezzi n. art. 556380 Dim. 1.

Descrizione tecnica

Colore	giallo
Ø Spazzola D ₁	150 mm

Grana	80
Larghezza spazzola	12 mm
Numero massimo giri	6000 min ⁻¹
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Attributo del nome del prodotto	BB-ZB
Denominazione originale prodotto	BB-ZB
Tipo di prodotto	Spazzola circolare

Accessori

Mandrino portapezzi Numero dei dischi da serrare 1-2	556380 1-2
Mandrino portapezzi Numero dei dischi da serrare 1	556380 1
Set di 4 adattatori di ampliamento	573580