

HOLEX**Pinza a becchi mezzotondi diritti, lucidata, con manici, Lunghezza complessiva: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	713195 160
GTIN	4045197887382
Classe articolo	72B

Descrizione**Esecuzione:**

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza griffe	50 mm
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Lunghezza complessiva	160 mm
Forma delle ganasce	becchi diritti mezzotondi a punta
Norma	DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	lucido
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione