

**HOLEX****Pinza universale al vanadio isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 180mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	701852 180
GTIN	4045197887481
Classe articolo	72B

**Descrizione****Esecuzione:**

Acciaio al cromo-vanadio. Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico. **Per eseguire lavori sotto tensione fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Pinze in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

**Norma:****DIN ISO 5746****Descrizione tecnica**

Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	1,8 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2,2 mm
Proprietà elettrostatiche	VDE 1000 V
Norma	simile a DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Caratteristica ganasce	dentati
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	lucido

Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione