



Pinza universale al vanadio isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	701852 160
GTIN	4045197887474
Classe articolo	72B

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC), anche per filo armonico. **Per eseguire lavori sotto tensione fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Pinze in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 5746

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

Descrizione tecnica

Valori di taglio: filo armonico fino a Ø	1,5 mm
Valori di taglio: filo duro fino a Ø	2 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Norma	simile a DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Caratteristica ganasce	dentati
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Scheda tecnica

Superficie	lucido
Antiscintilla	no
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione