

**Chiave combinata, cromata, Apertura: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613950 10
GTIN	4045197159762
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

**Descrizione tecnica**

Apertura	10 mm
Lunghezza chiave L	140 mm
Altezza bocca massima h1	5 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h <sub>2max</sub>	9 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	cromata
Tipo di prodotto	Chiave