



## Nastro di tela abrasiva con corindone normale (A) KK841F, 100×3500 mm, Grana: 320



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 558172 320    |
| GTIN            | 4018875021811 |
| Classe articolo | 56V           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Nastro di tela abrasiva altamente flessibile** rivestito con **corindone normale (A)**.

Perfettamente adatto al profilo del pezzo. Lo strato aggiuntivo abrasivo (**TOP-Size**) assicura una lavorazione a freddo e funge da divisorio per i materiali che tendono alla lubrificazione.

#### Uso:

Perfettamente adatti per **levigare contorni** o **profili** con rulli di contatto concavi oppure convessi. Particolarmente adatti per **acciaio al nichel-cromo, acciaio altamente legato, leghe a base di nichel, per ottone e bronzo**, nonché per titanio e alluminio. Lavorazione di raccordi, rivestimenti, pale di turbine, microcomponenti, impianti e strumenti chirurgici. Impiego nella **rettifica manuale o industriale** sulle comuni macchine a nastro dei produttori IMM, Löser, Greif, Rema, ecc.

#### Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.

### Descrizione tecnica

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Grana                               | 320                     |
| Serie                               | KK841F                  |
| Materiale abrasivo                  | Corindone normale (A)   |
| Sigla materiale abrasivo            | A                       |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 %                 |
| Larghezza nastro di tela abrasiva   | 100 mm                  |
| Lunghezza nastro di tela abrasiva   | 3500 mm                 |
| Attributo del nome del prodotto     | 100x3500 mm             |
| Denominazione originale prodotto    | KK841F                  |
| Tipo di prodotto                    | Nastro di tela abrasiva |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | limitatamente adatto | 35-40 m/s      |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 32-38 m/s      | P          |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 20-25 m/s      | P          |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               | 32-38 m/s      | H          |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo               | 25-30 m/s      | H          |
| Acciaio < 67 HRC                 | idoneo               | 20-25 m/s      | H          |
| INOX                             | idoneo               | 18-30 m/s      |            |
| Ti                               | limitatamente adatto | 10-20 m/s      |            |
| GG(G)                            | idoneo               | 30-45 m/s      | K          |
| CuZn                             | idoneo               | 35-45 m/s      | N          |
| a secco                          | idoneo               |                |            |