

Garant**Fresa rotativa, HM, Modello: AF0627****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 541000 AF0627 |
| GTIN | 4045197887863 |
| Classe articolo | 51D |

Descrizione**Esecuzione:**

Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro. **Fresa rotativa per sbavature** con superficie di guida senza taglienti sulla punta.

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

Numero di giri ridotto per frese rotative con una lunghezza complessiva di 120 mm: massimo 11.000 min^{#1}

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|------|
| Sigla della dentatura | Z7 |
| Ø Gambo | 6 mm |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo di dentatura | a denti alterni |
| Lunghezza complessiva | 60 mm |
| Grado di finezza della dentatura | medio |
| Ø Testa | 6 mm |
| Descrizione della forma | Cilindro con superficie di guida |
| Lunghezza della testina | 27 mm |
| Serie | Dentatura Z3 |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Fresa rotativa |