

HOLEX**Pinza a becchi mezzotondi piegati isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	713751 160
GTIN	4045197888013
Classe articolo	72B

Descrizione**Esecuzione:**

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Lunghezza griffe	50 mm
Forma delle ganasce	becchi mezzotondi a punta, con becchi piegati (ca. 40 – 45°)
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	simile a DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno

Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie	lucido
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione