



Pinza a becchi mezzotondi diritti isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	713351 160
GTIN	4045197887894
Classe articolo	72B

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Lunghezza griffe	50 mm
Forma delle ganasce	becchi diritti mezzotondi a punta
Norma	simile a DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)

Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	lucido
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione