

**HOLEX****Tronchese a tagliente laterale isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	725351 160
GTIN	4045197888075
Classe articolo	72B

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma sottile con taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC).

Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

**Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiale:**

Acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	160 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	4 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 62 HRC)
Materiale	Acciaio speciale per utensili

Superficie	lucido
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente