

**Pinza spellafili isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	728761 160
GTIN	4045197888099
Classe articolo	72B

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce piegate a gomito con taglienti a V (fino a max. 5 mm di Ø esterno). Articolazione passante con movimento senza gioco e molla di richiamo. Con vite di regolazione della profondità di spellatura.

Manici con rivestimenti multicomponente, **isolati fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Pinza in esecuzione lucida.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Forma del tagliente	Tagliente a prisma
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Superficie	lucido
Con molla	sì
Con vite di regolazione della profondità di spellatura	sì

Tipo di prodotto

Pinza tagliente