

**Garant****Blocco per lucidatura al diamante CaraFin elastico, 98×69×22 mm, Grana: D64µm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	557510 D64
GTIN	4045197888372
Classe articolo	51G

**Descrizione****Esecuzione:**

**Utensili di lucidatura diamantati CaraFin** con **diamante monocristallino** su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un **grado di rendimento notevolmente maggiore** rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura. Rimozione di scanalature e strati di ossido, lucidatura preliminare, levigatura.

**Vantaggi:**

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come nelle paste di diamante. In **poliuretano espanso elastico** e di alta qualità.

**Uso:**

Ideale per una lavorazione di massima precisione di **materiali duri e metalli non ferrosi**. Perfettamente adatta alla geometria del pezzo. Per la lucidatura a secco e a umido.

**Descrizione tecnica**

Sigla materiale abrasivo	D
Larghezza	69 mm
Altezza	26 mm
Lunghezza	98 mm
Dimensione	98×69×22 mm

Tipo di lucidatura	Lucidatura
Serie	CaraFin
Attributo del nome del prodotto	98×69×22 mm
Tipo di prodotto	Blocco per lucidatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		