

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Spazzola circolare con gambo filo in acciaio, ottonato 0,25 mm, Ø Spazzola D1 × Larghezza utile L1: 70X10mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 574300 70X10  |
| GTIN            | 4017359027974 |
| Classe articolo | 57L           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Qualità di filo speciale ondulato, Ø **Gambo 6 mm**.

Il filo in acciaio ad alta resistenza è rivestito con uno strato sottile di ottone.

**Uso:**

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

**Descrizione tecnica**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Lunghezza utile H <sub>1</sub> | 19 mm                   |
| Spessore setole                | 0,25 mm                 |
| Ø Spazzola D <sub>1</sub>      | 70 mm                   |
| Numero massimo giri            | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Larghezza utile L <sub>1</sub> | 9 mm                    |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>        | 6 mm                    |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Materiale guarnizione | Filo in acciaio, ottonato |
| Trecce                | ondulata                  |
| Tipo di prodotto      | Spazzola circolare        |