

3M Scotch-Brite™

**Bristle Brush modello C Ø 25 mm Set di 24 pezzi, Ø Codolo 3 mm, RB-ZB,
Grana: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	573545 80
GTIN	30048011276121
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Le spazzole per la pulizia speciale ad alta stabilità sono corpi abrasivi omogenei, composti da una miscela di grana ceramica dalla forma precisa e ossido di alluminio, che si caratterizzano per una **durata straordinaria. Molto flessibili e adattabili.**

La spazzola **radiale** Bristle Brush è composta di segmenti singoli (larghezza circa 1,6 mm). Mandrino portapezzi smontabile (**Ø Codolo 3 mm**). I segmenti possono essere combinati per ottenere qualsiasi larghezza della spazzola.

Con setole piegate (modello C) per la **lavorazione di superfici profilate.**

Uso:

Rispettare il senso di rotazione.

Impiego su smerigliatrici diritte o alberi flessibili senza altri accessori.

Su quasi tutti i materiali con la massima sicurezza di lavoro. Rimozione di ruggine, residui di colla, colore, leggeri graffi e bave. Per dissolvenza e rifinitura, lucidatura, pulizia e sbavatura.

Fornitura:

24 Segmenti singoli (larghezza circa 1,6 mm) **incluso mandrino portapezzi** con codolo di Ø 3 mm.

Descrizione tecnica

Colore	giallo
Grana	80

Ø Spazzola D ₁	25 mm
Numero massimo giri	35000 min ⁻¹
Larghezza spazzola	1,6 - 10 mm
Ø Codolo D _s	3 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Attributo del nome del prodotto	RB-ZB
Denominazione originale prodotto	RB-ZB
Tipo di prodotto	Spazzola circolare