

**Chiave combinata, pollici, cromata, Apertura: 7/16pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613970 7/16
GTIN	4045197550064
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Descrizione tecnica

Apertura	7/16 pollici
Altezza bocca massima h1	5,5 mm
Lunghezza chiave L	151 mm
Dimensione apertura	in pollici
Altezza massima anello h _{2max}	10 mm
Posizione anello	15 grado
Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	cromata
Tipo di prodotto	Chiave

