

**Chiave combinata, pollici, cromata, Apertura: 9/16pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613970 9/16
GTIN	4045197550088
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Descrizione tecnica

Altezza bocca massima h1	6,5 mm
Lunghezza chiave L	181 mm
Apertura	9/16 pollici
Dimensione apertura	in pollici
Altezza massima anello h _{2max}	12 mm
Posizione anello	15 grado
Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	cromata
Tipo di prodotto	Chiave

