



Set di chiavi a bussola, misure metriche/in pollici, con attacco quadro da 1/2 pollice 45 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	638810
GTIN	4018754079445
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M22. Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura fino a 3/4 pollice (misure americane in pollici).

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Fornitura:

Bussole con bocca poligonale: 22 pz. n. art. 642100

Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Bussole con bocca poligonale: 17 pz. n. art. 642400

Dim. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300

Prolunghe: 3 pz. n. art. 641000

Dim. 75; 130; 255

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2

Riposte in: Cassetta di lamiera di acciaio

Altezza: 53 mm

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Campo apertura bussola poligonale: 10-34 mm

Campo apertura bussola poligonale: 3/8-1.1/4 pollici

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Bussola con bocca poligonale
Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Numero pezzi	45
Dim. apertura	metrico / in pollici
Campo apertura bussola poligonale	10-34 mm
Campo apertura bussola poligonale	3/8-1.1/4 pollici
Imballaggio	Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza	540 mm
Larghezza	290 mm
Altezza	53 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13/16 pollici	642400 13/16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642100 13
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642100 24
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 1.1/16 pollici	642400 1.1/16
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641000 130
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 12 mm	642100 12
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642100 17
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 9/16 pollici	642400 9/16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 34 mm	642100 34
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 25 mm	642100 25
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 10 mm	642100 10
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 32 mm	642100 32
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642100 18

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 11 mm	642100 11
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 1.1/8 pollici	642400 1.1/8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 30 mm	642100 30
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641000 255
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 25/32 pollici	642400 25/32
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 300 mm	641300 300
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 5/8 pollici	642400 5/8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642100 16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 3/4 pollici	642400 3/4
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642100 14
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 7/8 pollici	642400 7/8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 7/16 pollici	642400 7/16
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641000 75
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 1.1/4 pollici	642400 1.1/4
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642100 21
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642100 15
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19/32 pollici	642400 19/32
Cricchetto reversibile, 1/2 pollice Modello	640100
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 1.3/16 pollici	642400 1.3/16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 3/8 pollici	642400 3/8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 20 mm	642100 20
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 23 mm	642100 23
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642100 19
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 1/2 pollici	642400 1/2
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642100 27
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 28 mm	642100 28
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641600 1/2
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 26 mm	642100 26
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642100 22

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 11/16 pollici	642400 11/16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 1 pollici	642400 1
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 15/16 pollici	642400 15/16