

**Chiave combinata, cromata, Apertura: 17mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 613950 17 |
| GTIN | 4045197159830 |
| Classe articolo | 62A |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------------|
| Altezza bocca massima h1 | 8 mm |
| Lunghezza chiave L | 210 mm |
| Apertura | 17 mm |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Altezza massima anello h _{2max} | 13 mm |
| Norma | DIN 3113 A |
| Norma | ISO 3318 |
| Norma | ISO 7738 |
| Posizione anello | 15 grado |
| Processo di produzione | forgiato |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Superficie | esecuzione cromata |
| Attributo del nome del prodotto | cromata |
| Tipo di prodotto | Chiave |