

**Chiave combinata, pollici, cromata, Apertura: 11/16pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613970 11/16
GTIN	4045197550705
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

**Descrizione tecnica**

Altezza bocca massima h1	8 mm
Apertura	11/16 pollici
Lunghezza chiave L	211 mm
Dimensione apertura	in pollici
Altezza massima anello h <sub>2max</sub>	13 mm
Posizione anello	15 grado
Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	cromata
Tipo di prodotto	Chiave

