

**HOLEX®**
**Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 33 pezzi, Modello: 12**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	638017 12
GTIN	4045197219633
Classe articolo	62A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**. Con bussole con bocca poligonale n. art. 642120.

**Uso:**

Per viti / dadi gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M22, e viti a esagono incassato gs\_profil\_6kant M5 – M18.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

**Fornitura:**

Bussole: 19 pz. Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Bussole con esagono esterno: 8 pz. n. art. 643220 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Impugnatura a T: 1 pz. 641320

Prolunghe: 3 pz. n. art. 641020 75; 130; 255

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641620

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640220

Conservazione in: Cassetta di lamiera di acciaio

Lunghezza: 445 mm

Larghezza: 187 mm

Altezza: 51 mm

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Campo apertura bussola poligonale: 8-34 mm

Campo apertura chiave esagonale: 4-14 mm

**Descrizione tecnica**

Numero pezzi	33
Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Profilo di manovra	con bocca esagonale
Profilo di manovra	Bussola con bocca poligonale
Dim. apertura	Metrica
Campo apertura bussola poligonale	8-34 mm
Campo apertura chiave esagonale	4-14 mm
Lunghezza	445 mm
Larghezza	187 mm
Altezza	51 mm