



Interfaccia per tastatore



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434719
GTIN	7630041115246
Classe articolo	45C

Descrizione

Esecuzione:

Interfaccia per la trasmissione e la gestione dei dati misurati dai tastatori. Possibilità di collegamento diretto all'interfaccia USB.

- **Possibilità di immettere valori limite. Funzioni semplici +A, -A, +A+B, +A-B. Esportazione dati nel formato .csv.**
- **Possibilità di collegare fino a 64 tastatori mediante il collegamento USB seriale di più interfacce.**
- **Ingresso segnali di misura tastatore TESA.**
- **Uscita segnale di misura digitale, RS232.**
- **Campo di misura commutabile: 2 mm, 5 mm.**

Uso:

Per il controllo e la gestione centralizzati dei processi del dispositivo di misura a più punti nelle catene di misura.

Fornitura:

Software TIS

Interfaccia: Interfaccia USB

Interfaccia: Interfaccia RS232C

Lunghezza: 172 mm

Larghezza: 155 mm

Altezza: 55 mm

Descrizione tecnica

Altezza	55 mm
Larghezza	155 mm
Lunghezza	172 mm
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Tipo di prodotto	Interfaccia per trasmissione dati

Servizi

Marchatura incisione a laser Modello	018940
--------------------------------------	--------