

**Set di chiavi combinate, cromata, Numero chiavi: 23****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	613960 23
GTIN	4045197463821
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Descrizione tecnica

Numero chiavi	23
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	15 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Attributo del nome del prodotto	cromata
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiave combinata Apertura 16 mm	613950 16
Chiave combinata Apertura 7 mm	613950 7
Chiave combinata Apertura 14 mm	613950 14
Chiave combinata Apertura 20 mm	613950 20
Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613950 5,5
Chiave combinata Apertura 34 mm	613950 34
Chiave combinata Apertura 22 mm	613950 22
Chiave combinata Apertura 32 mm	613950 32
Chiave combinata Apertura 10 mm	613950 10
Chiave combinata Apertura 18 mm	613950 18
Chiave combinata Apertura 21 mm	613950 21
Chiave combinata Apertura 17 mm	613950 17
Chiave combinata Apertura 24 mm	613950 24
Chiave combinata Apertura 30 mm	613950 30
Chiave combinata Apertura 9 mm	613950 9
Chiave combinata Apertura 15 mm	613950 15
Chiave combinata Apertura 13 mm	613950 13
Chiave combinata Apertura 11 mm	613950 11
Chiave combinata Apertura 27 mm	613950 27
Chiave combinata Apertura 8 mm	613950 8
Chiave combinata Apertura 6 mm	613950 6
Chiave combinata Apertura 19 mm	613950 19
Chiave combinata Apertura 12 mm	613950 12