



Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 9mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614200 9
GTIN	4018754019175
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **AS-**

drive. Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 614600

Descrizione tecnica

Lato anello AS-drive	sì
Apertura	9 mm
Altezza bocca massima h1	5,5 mm
Lunghezza chiave L	155 mm

Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello $h_{2\max}$	8 mm
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Chiave