



Raccordo a cricco reversibile, 1/2 pollice



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	640800
GTIN	4018754013203
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Reversibile per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkante nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Per :

Utensili di manovra n. art. 641200 – 641350 e 641800, ma anche come cricchetto per chiavi dinamometriche con attacco quadro fisso da 1/2 pollice.

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Lunghezza complessiva: 68 mm

Numero di denti: 20

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	68 mm
Numero di denti	20
Quadro di manovra maschio	1/2 pollici

Cricchetto reversibile

sì

Tipo di prodotto

Cricco