



Chiave maschio piegata per viti Torx®, con foro, Impronta Torx®: TX9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	625040 TX9
GTIN	7610733249084
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, temprato (tenace).

Vantaggi:

Grazie al **foro nell'impronta Torx®**, adatto anche per viti con spina di sicurezza.

Materiale:

Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Punta brunita.

Lunghezze dei fianchi: 113×20 mm

Descrizione tecnica

Lunghezze dei fianchi	113×20 mm
Impronta Torx®	TX9
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Tipo di prodotto	Giravite