



Set di bit con impugnatura universale 17 pezzi, ESD



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676225
GTIN	4013288183934
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra **per utilizzo a mano e a macchina**. Impugnatura portalame **Kraftform** con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Contenuto:

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 674200 Dim. 1/89; 2/89; 3/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: cad. 1 pz. n. art. 674220 Dim. 1/89; 2/89; 3/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per esagono incassato: cad. 1 pz. n. art. 674247 Dim. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per poligono interno Torx® con spina: cad. 1 pz. simile a n. art. 674250 Dim. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bit, lunghezza 89 mm, E 6,3, per viti con intaglio: 1 pz. n. art. 674260 Dim. 5,5/89

Impugnatura ESD per giraviti: 1 pz. n. art. 676415 con mandrino a cambio rapido "Rapidaptor" C/ E 6,3

Descrizione tecnica

Codolo esagonale per bit	E 6,3
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips

Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Denominazione originale prodotto	KK 60 ESD
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Numero pezzi	17
Utensile di manovra	Impugnatura per giraviti
Lama telescopica incassabile nell'impugnatura	no
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX10/89 mm	674250 TX10/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus Esagono / Lunghezza complessiva 6/89 mm	674247 6/89
Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice E 6,3 Larghezza delle punte / Lunghezza complessiva 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/89 mm	674200 2/89
Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/89 mm	674220 1/89
Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/89 mm	674200 3/89
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/89 mm	674220 3/89

Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bit per viti Pozidriv, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/89 mm	674220 2/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus Esagono / Lunghezza complessiva 3/89 mm	674247 3/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus Esagono / Lunghezza complessiva 5/89 mm	674247 5/89
Giraviti portainseriti Kraftform per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3 con mandrino a cambio rapido, ESD Attacco esagonale 6,3 mm	676415 6,3
Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Profilo Torx® / Lunghezza complessiva TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 Dimensione dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/89 mm	674200 1/89
Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 impronta Hex-Plus Esagono / Lunghezza complessiva 4/89 mm	674247 4/89