

**Avvitatore a percussione a batteria, Modello: GDS12115****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074054 GDS12115
GTIN	3165140910705
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Avvitatore a percussione a batteria:

- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**

Avvitatori compatti per una precisione elevata.

- **Massima praticità d'uso grazie alla lunghezza ridotta.**
- **Maggiore precisione: PowerControl a 2 livelli per evitare di girare troppo le viti più piccole.**
- **Maggiore durata della batteria grazie alla tecnologia dei motori EC senza spazzole.**
- **Luce a LED per l'illuminazione dell'area di lavoro anche nei punti bui.**

Vantaggi:

Massima praticità d'uso grazie alla lunghezza ridotta.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851– 073859.

Descrizione tecnica

Coppia massima duro	115 Nm
Peso	0,9 kg
Numero di colpi	0 - 3100 min ⁻¹
Dimensione portautensile	3/8 pollici
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Capacità batteria	3 Ah
Numero massimo giri 2 velocità	2600 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	GDS 12V-115
Numero massimo giri 1 velocità	1200 min ⁻¹
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M12
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Tensione batteria	12 V
Utilizzo tipico	Strong
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Vibrazione massima a norma EN	10 m/s ²
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B12 V

073855 B12