

**3M****Nastro adesivo in alluminio, larghezza × lunghezza (mm×m): 25X55**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083634 25X55
GTIN	50051125853229
Classe articolo	08M

## Descrizione

### Esecuzione:

Questo morbido nastro adesivo in alluminio è particolarmente indicato per la galvanizzazione, presenta un'elevata riflessione di calore e luce ed è resistente alle intemperie e alle sostanze chimiche.

Il **3M™ 425** può essere rimosso senza lasciare praticamente residui ed è adatto sia per superfici curve che irregolari grazie alla sua incredibile flessibilità.

### Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Massa adesiva: Acrilato

Colore: argento

Lunghezza: 55 m

Larghezza: 25 mm

Spessore: 0,12 mm

## Descrizione tecnica

Colore	argento
--------	---------

Denominazione originale prodotto	425
Spessore	0,12 mm
Larghezza	25 mm
Lunghezza	55 m
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Resistente ad alte temperature fino a	-55 - 155 °C
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Guaina conduttrice presente	no
Particolarità	Resistente ai raggi UV
Particolarità	flessibile
Particolarità	termoconduttivo
Particolarità	resistente all'umidità
Massa adesiva	Acrilato
Elasticità	6 %
Durata minima	24 mese
Resistenza alla trazione	4,9 N/mm
Materiale supporto	Alluminio
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Forza adesiva su acciaio	0,59 N/mm
Applicazione	Rivestire
Applicazione	Mascherare
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Bordare
Applicazione	Schermare
Tipo di prodotto	Nastro adesivo