

Koken**Cricchetto reversibile con testa snodata, 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	640235
GTIN	4991644125760
Classe articolo	63R

Descrizione**Esecuzione:**

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per :

Chiavi a bussola manuali.

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Numero di denti: 24

Descrizione tecnica

Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Norma	DIN 3122
Lunghezza complessiva	330 mm
Numero di denti	24
Tipo di prodotto	Cricco

