



Trapano avvitatore a batteria, Modello: 71132264



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070205 71132264
GTIN	4014586887203
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria a 2 e 4 velocità

- Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
- Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
- Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
- Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
- Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare 18V ProCore: La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria aumentata del 135%. Tecnologia delle celle di ultimissima generazione e gestione intelligente della batteria consentono prestazioni superiori fino all'87% rispetto a quella delle batterie tradizionali.

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con motore senza spazzole.

- Motore elettrico POWER-Drive esente da manutenzione con coppia elevata e protezione da sovraccarico.
- Impostazione meccanica della coppia, regolabile in 22 posizioni, con posizione supplementare di foratura.
- Per risultati di foratura e avvitatura precisi.

- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.**
- **Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.**
- **Batterie agli ioni di litio con elevata capacità di corrente, controllo monocella e visualizzazione della capacità.**

Vantaggi:

Regolazione meccanica della coppia.

Fornitura:

Inclusi batteria e caricabatterie. Inclusi mandrino, clip da cintura e valigetta di trasporto. **Senza batteria e caricabatterie.**

Descrizione tecnica

Peso	3,7 kg
Coppia massima duro	60 Nm
Numero massimo giri 1 velocità	450 min ⁻¹
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Tensione batteria	18 V
Ø Massimo punta elicoidale per legno	50 mm
Utilizzo tipico	Strong
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Coppia massima morbido	32 Nm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Numero massimo giri 2 velocità	2000 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	ABS 18Q Select
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s ²
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio

adatto per materiale	Legno
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18 V, 2 velocità
USP2	Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in valigetta di trasporto

Accessori

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073837 FE18
---	-------------