

Calibro a tampone Cromo lato passa H7, Ø Misura nominale: 21mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 484040 21 |
| GTIN | 2050001936622 |
| Classe articolo | 48B |

Descrizione

Esecuzione:

Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. **Lato passa con superfici di contatto in cromo duro.** Per una durata di 8 volte superiore rispetto all'acciaio.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Nota:

- **Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all'indirizzo www.hoffmann-goup.com ad es. n. art. 484000 Dim. 82.**

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|-------------------|
| Campo di tolleranza | H |
| Norma | DIN 7150-2 |
| Norma | DIN 7164 |
| Qualità | 7 |
| Dimensione nominale | 21 mm |
| Tipologia di calibro | Calibro passa |
| Tipologia di calibro | Calibro non passa |
| Taratura | M2 |
| Tipo di prodotto | Tampone |

Servizi

| | |
|---|-----------|
| Rapporto di taratura Calibro a tampone Ø Massimo 60 mm | 028300 60 |
| Certificato DAkkS Calibro a tampone differenziale Ø massimo 60 mm | 028340 60 |