



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 50 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	638610
GTIN	4018754331321
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M22. Candele da 16 e 20,8 mm. Viti a esagono incassato con filettatura M5 – M12.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Fornitura:

Bussole con bocca poligonale: 23 pz. n. art. 642100

Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Bussole con bocca poligonale, esecuzione extralunga: 7 pz. n. art. 642500

Dim. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Chiavi a bussola per candele: 2 pz. n. art. 642450

Dim. 16; 20,8

Bussola con snodo cardanico: 6 pz. n. art. 642600

Dim. 10; 13; 16; 17; 18; 19

Bussole con esagono esterno: 5 pz. n. art. 643200

Dim. 4; 5; 6; 8; 10

Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300

Prolunghe: 3 pz. n. art. 641000

Dim. 75; 130; 255

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2

Leva con testa snodata: 1 pz. n. art. 641200 Dim. 396

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2

Conservazione in: Cassetta di lamiera di acciaio

Altezza: 53 mm

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Campo apertura bussola poligonale: 8-34 mm

Campo apertura chiave esagonale: 4-10 mm

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Profilo di manovra	con bocca esagonale
Profilo di manovra	Bussola con bocca poligonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonale
Dim. apertura	Metrica
Campo apertura bussola poligonale	8-34 mm
Campo apertura chiave esagonale	4-10 mm
Imballaggio	Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza	540 mm
Larghezza	290 mm
Altezza	53 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 30 mm	642100 30
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642100 18
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642500 17
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642100 27
Bussola snodata esagonale, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642600 17
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642100 16

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 28 mm	642100 28
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641000 75
Bussola snodata esagonale, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642600 19
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 300 mm	641300 300
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 26 mm	642100 26
Bussola snodata esagonale, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642600 16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 11 mm	642100 11
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642100 17
Bussola poligonale per candele, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642450 16
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642500 24
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642500 18
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641000 130
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642100 14
Bussola snodata esagonale, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642600 18
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 20 mm	642100 20
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642100 22
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642500 13
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 25 mm	642100 25
Bussola snodata esagonale, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642600 13
Bussola poligonale per candele, 1/2 pollice Apertura 20,8 mm	642450 20,8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642100 15
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 32 mm	642100 32
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642100 24
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643200 6
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643200 10
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643200 5
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 34 mm	642100 34

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643200 4
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642100 21
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 12 mm	642100 12
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 23 mm	642100 23
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641000 255
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643200 8
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642500 22
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 8 mm	642100 8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642100 13
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642500 19
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642100 19
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642500 27
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 10 mm	642100 10