



## Avvitatore ad impulsi a batteria, Modello: M18FQID



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074010 M18FQID
GTIN	4002395277636
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** e **impugnatura centrale ergonomica con supporto morbido**. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. **Elettronica REDLINK PLUS™** – gestione straordinaria della potenza:

- **Con comunicazione integrata macchina di propulsione – batteria.**
- **Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.**

DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri. **Avvitatore a impulsi a batteria M18 FUEL™ SURGE™ con attacco Hex da 1/4 pollice.**

- **Meccanismo a percussione a bagno d'olio con tecnologia FLUID DRIVE™, per lavori particolarmente silenziosi e una durata più elevata.**
- **Nel livello di commutazione 4 l'apparecchio riduce automaticamente il numero di giri a vuoto, risultando così adatto ad es. per le viti Parker.**

**Esecuzione Testo pubblicitario:**

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria** con **motore EC POWERSTATE™** **senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza.

**Vantaggi:**

Avvitatore a impulsi con elettronica REDLINK PLUS™.

**Fornitura:**

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie, custodia HD e clip da cintura.

**Nota:**

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073808.

## Descrizione tecnica

Dimensione portautensile	1/4 pollici
Numero di colpi 2 <sup>a</sup> velocità	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M14
Portautensile con profilo di azionamento	HEX (E 6,3)
Denominazione originale prodotto	M18FQID-502X
Tensione batteria	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Vibrazione massima a norma EN	12 m/s <sup>2</sup>
Numero di colpi 4 <sup>a</sup> velocità	0 - 3700 min <sup>-1</sup>
Coppia massima 1 <sup>a</sup> velocità	40 Nm
Imballaggio	Valigetta (HD=Heavy Duty)
Capacità batteria	5 Ah
Peso	1,8 kg
Utilizzo tipico	Strong
Numero di colpi 3 <sup>a</sup> velocità	0 - 3700 min <sup>-1</sup>
Modello	M18FQID
Numero di colpi 1 <sup>a</sup> velocità	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio

Tipo di prodotto

Avvitatori a massa battente

---

**Accessori**

Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC