



Trapano con base elettromagnetica, Modello: 72705761



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076520 72705761
GTIN	4014586886077
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

- **L'elevata coesione magnetica e l'interruttore di sicurezza consentono di lavorare in sicurezza in qualsiasi posizione.**
- **Adduzione integrata del lubrorefrigerante per taglio preciso ed elevata durata dell'utensile.**
- **Comodo display della coesione magnetica.**
- **Rotazione oraria/antioraria (anche per filettare).**
- **Struttura dal peso ottimizzato.**

Trapano a carotare magnetico a 2 velocità, compatto e leggero. Base magnetica molto sottile: solo 70 mm di larghezza. Ideale per la lavorazione di profili portanti a T. Elevata funzionalità e sensore di ribaltamento.

Fornitura:

Inclusi serbatoio del lubrorefrigerante, cinghia, 1x spina di centraggio, raschiatrucioli e valigetta.

Accessori speciali:

Su richiesta.

Nota:

Per punte a carotare in HM e attacchi vedi da n. art. 119000. Attacco QuickIN Max adatto e punta a carotare in metallo duro con diametro max. di 100 mm disponibili su richiesta. Per maschiatura

vedi adattatori per bussole porta maschi, n.art. 334644, 334645, 334646. Per bussole porta maschi vedi n.art. 335420, 335430, 335440, 335610, 335620, 335640, 335645, 335647.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	1100 W
Ø Massimo svasatura	31 mm
Ø Massimo alesatura	16 mm
Portautensile forma	QuickIN
Ø Preforazione massimo in acciaio	12 - 35 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Lunghezza	311 mm
Lunghezza base magnetica	186 mm
Campo numero di giri 2 ^a velocità	400 - 1600 min ⁻¹
Peso	11 kg
Denominazione originale prodotto	KBU35-2Q
Ø Foro massimo filettatura in acciaio	M14 mm
Larghezza base magnetica	70 mm
Larghezza	198 mm
Tensione di rete	230 V
Altezza	603 mm
Corsa utile	135 mm
Campo numero di giri 1 ^a velocità	130 - 520 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica

Accessori

119000 16

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 16 mm

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 43 mm

119000 43

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 28 mm

119000 28

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 65 mm

119000 65

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 15 mm

119000 15

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 45 mm

119000 45

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 55 mm

119000 55

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 60 mm

119000 60

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 12 mm

119000 12

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 14 mm

119000 14

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 21 mm

119000 21

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 32 mm

119000 32

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 50 mm

119000 50

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 18 mm

119000 18

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 13 mm

119000 13

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 62 mm

119000 62

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 52 mm

119000 52

119000 36

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 36 mm

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 20 mm

119000 20

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 38 mm

119000 38

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 40 mm

119000 40

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 17 mm

119000 17

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 24 mm

119000 24

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 35 mm

119000 35

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 30 mm

119000 30

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 22 mm

119000 22

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 25 mm

119000 25

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 35 mm Ø DC 26 mm

119000 26