



Lampada a batteria a LED Versione 0 senza batteria, 18 V, Modello: M18SLED



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	073211 M18SLED
GTIN	4002395287147
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Lampade a batterie agli ioni di litio robuste con intensità luminosa elevata. **Robuste lampade a batteria agli ioni di litio con tecnologia TRUEVIEW™.**

- **Testa della lampada inclinabile con flusso luminoso fino a 1.250 Lumen.**
- **Portata 650 m.**
- **4 livelli di luminosità per la massima flessibilità.**

Modalità a fascio luminoso focalizzato e a fascio luminoso ampio.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Per:

Batterie Milwaukee 18 V (n. art. 073816 MB18 e 073827 MB18).

Fornitura:

Lampada a batterie senza batteria né caricabatterie.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	M18SLED-0
Tensione batteria	18 V
Grado di protezione IP	IP 54
Corrente di illuminazione Livello 2	1200 lm

Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso senza batteria	1000 g
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Corrente di illuminazione	1250 lm
Lampadine	Modulo LED
Zona ATEX	Nessuna
Attributo del nome del prodotto	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro

Accessori

Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C