

**Sega circolare a mano a batterie, Modello: GKS1226****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078183 GKS1226
GTIN	3165140895217
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Pratica **sega circolare manuale a batteria** da 12 V / 3,0 Ah.

- **La struttura più compatta della sua classe per la massima praticità d'uso.**
- **Vista straordinaria sulla linea di taglio grazie alla luce a LED chiara.**
- **Ergonomia straordinaria: circonferenza impugnatura ridotta e peso contenuto (solo 1,4 kg) per lavorare col massimo comfort.**
- **Piedini in alluminio robusti per tagli precisi.**
- **Adattatore per l'aspirazione della polvere compatibile con sistema di aspirazione Bosch.**

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, lama per sega per legno, adattatore per battuta parallela / guida, adattatore aspirazione, chiave a brugola e L-BOXX 238.

Nota:

Lama per sega circolare, vedi n. art. 583920.

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073866.

Descrizione tecnica

Peso	1,4 kg
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Capacità batteria	3 Ah

Esecuzione	Sega circolare a mano
Denominazione originale prodotto	GKS12V-26
Ø Lama	85 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Ø Foro lama	15 mm
Numero massimo giri	1400 min ⁻¹
Tensione batteria	12 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Profondità massima di taglio	26,5 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B12 V	073855 B12
Lama per seghe circolari per legno, dente alterno Ø Lama D 85 mm	583950 85
Caricabatterie Modello GAL1240	073866 GAL1240