



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Scala multiuso in alluminio, 4 pezzi, con traversa, Numero di pioli: 14**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966105 14
GTIN	4031405313149
Classe articolo	98G

Descrizione**Esecuzione:**

Scala d'appoggio, scala a libro e piattaforma di lavoro in un unico prodotto. Per l'uso come piattaforma di lavoro sono necessari un piano di calpestio e un elemento corrimano, (da richiedere come accessorio a parte alla nostra azienda). 6 cerniere in acciaio a blocco automatico ne garantiscono la sicurezza dell'uso. Distanza tra i pioli 280 mm. Stabilità ed elevata sicurezza di lavoro grazie a 2 traverse Nivello® e a 2 piedini antiscivolo Nivello® su entrambi i lati. Le traverse sono fornite smontate, e vanno avvitate su due punti all'estremità inferiore del montante.

Norma:**DIN EN 131.****Nota:**

Le scale sono complete di traverse a norma.

Descrizione tecnica

Profondità (richiuse)	0,25 m
Lunghezza massima scala	4,2 m
Larghezza (ripiegate)	1,23 m

Numero di gradini	2×3 + 2×4
Altezza lavoro scala a libro circa	5,3 m
Larghezza traversa	0,93 m
Peso	15 kg
Lunghezza (ripiegate)	0,35 m
Lunghezza scala come scala doppia	2,02 m
Altezza della piattaforma di lavoro	0,99 m
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala multiuso