



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Scala multiuso in alluminio, 4 pezzi, con traversa, Numero di pioli: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	966105 10
GTIN	4031405313101
Classe articolo	98G

**Descrizione****Esecuzione:**

Scala d'appoggio, scala a libro e piattaforma di lavoro in un unico prodotto. Per l'uso come piattaforma di lavoro sono necessari un piano di calpestio e un elemento corrimano, (da richiedere come accessorio a parte alla nostra azienda). 6 cerniere in acciaio a blocco automatico ne garantiscono la sicurezza dell'uso. Distanza tra i pioli 280 mm. Stabilità ed elevata sicurezza di lavoro grazie a 2 traverse Nivello® e a 2 piedini antiscivolo Nivello® su entrambi i lati. Le traverse sono fornite smontate, e vanno avvitate su due punti all'estremità inferiore del montante.

**Norma:****DIN EN 131.****Nota:**

Le scale sono complete di traverse a norma.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza massima scala	2,85 m
Lunghezza (ripiegate)	0,35 m
Larghezza (ripiegate)	0,99 m

Peso	12,5 kg
Profondità (richiuse)	0,25 m
Altezza lavoro scala a libro circa	4 m
Numero di gradini	2×2 + 2×3
Larghezza traversa	0,93 m
Altezza della piattaforma di lavoro	0,63 m
Lunghezza scala come scala doppia	1,49 m
Portata scale	150 kg
Tipo di prodotto	Scala multiuso