



## Sega circolare a batteria, Modello: M18FMCS



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078207 M18FMCS
GTIN	4002395289288
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Supporto integrato per la chiave a brugola.

**Sega circolare per metalli a batteria maneggevole e potente da 18 V / 5,0 Ah** per tagliare tubi, profilati, aste filettate e canaline per cavi.

- **Motore senza spazzole POWERSTATE™ per velocità di taglio superiori.**
- **Elettronica REDLINK PLUS™ con protezione digitale contro i sovraccarichi per una maggiore potenza.**
- **Gancio in metallo per una sospensione semplice e sicura dell'apparecchio.**
- **Taglio freddo, senza bave né scintille.**
- **Regolazione senza strumenti della profondità di taglio, per tagli da 1 a 57 mm.**

#### Fornitura:

Inclusi caricabatterie, chiave a brugola, lama per sega in HM a 34 denti e valigetta di trasporto (custodia HD).

#### Nota:

Per batterie di ricambio e starter set adatti vedi a partire da n. art. 073814 e n. art. 073839. Per lama per sega circolare adatta vedi n. art. 078212 Dim. 150X20T34.

### Descrizione tecnica

Ø Lama	150 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Imballaggio	Valigetta (HD=Heavy Duty)
Tensione batteria	18 V
Profondità di taglio massima 90°	57 mm
Numero massimo giri	3900 min <sup>-1</sup>
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso	2,8 kg
Capacità batteria	5 Ah
Ø Foro lama	20 mm
Denominazione originale prodotto	M18FMCS-502X
Esecuzione	Sega circolare a mano
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Sega

## Accessori

Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C