



## Seghetti a batteria, Modello: GST1270



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078201 GST1270
GTIN	3165140895200
Classe articolo	03B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Seghetti alternativi Bosch con sostituzione semplice e senza utensili della lama grazie al sistema SDS di Bosch.

- **Posizione di impugnatura straordinariamente vicina alla linea di taglio, in modo da permettere tagli di elevata precisione.**

**Seghetto alternativo a batteria** leggero e compatto a forma di asta.

- **La Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dai sovraccarichi garantendone una lunga durata.**
- **Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria da un possibile sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.**
- **LED commutabile per l'illuminazione chiara dell'area di taglio.**

#### Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio da 12 V / 3,0 Ah, caricabatterie, 2x lame per sega, dispositivo antistrappo, set di aspirazione, pattino, adattatore aspirazione, L-BOXX 102 e inserto L-BOXX.

#### Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

### Descrizione tecnica

Lame per seghetti alternativi adatte	588400 – 588551
Tensione batteria	12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Peso	1,5 kg
Spessore massimo lama legno	70 mm
Spessore massimo lama acciaio	3 mm
Particolarità	LED
Numero di corse	1500 - 2800 min <sup>-1</sup>
Capacità batteria	3 Ah
Denominazione originale prodotto	GST 12V-70
Sostituzione utensile senza strumenti	Sì, sistema SDS
Regolazione dello smusso	sì
Vibrazione massima a norma EN	5,5 m/s <sup>2</sup>
Movimento pendolare	3x
Forma	Compatto, a forma di asta
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto	Sega

## Accessori

Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118AF	588400 T118AF
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118AHM	588400 T118AHM
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T318A	588400 T318A
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T318B	588400 T318B
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B12 V	073855 B12

Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118B	588400 T118B
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T127D	588400 T127D
Set di lame per seghetti alternativi Descrizione T118A	588400 T118A