



## Mini-smerigliatrice angolare GWS Batteria, Modello: 12-76



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077100 12-76
GTIN	3165140913393
Classe articolo	03C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Pratica **mini-smerigliatrice angolare a batteria** da 12 V / 3,0 Ah da utilizzare con **dischi per la troncatura di piccole dimensioni Ø 76 mm** (diametro del foro 10 mm) in punti stretti. Con potente motore EC, bloccaggio dell'albero portamola.

#### Fornitura:

Inclusi L-BOXX, inserto L-BOXX 1/2 per batteria e caricabatterie, caricabatterie rapido GAL 12V-40 Professional, 2× dischi per troncatura in legante di resina sintetica, 1× disco per troncatura in metallo duro "Expert for Inox" 76×10×1 mm e carter.

#### Nota:

Per mandrini portapezzi e dischi per troncatura di piccole dimensioni adatti vedi a partire da n. art. 563050.

### Descrizione tecnica

Numero massimo giri	19500 min <sup>-1</sup>
Vibrazione massima a norma EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Capacità batteria	3 Ah
Peso	0,9 kg
Profondità massima di taglio	16 mm

Struttura del motore	motore EC senza spazzole
Ø Massimo disco	76 mm
Tensione batteria	12 V
Denominazione originale prodotto	GWS 12V-76
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 12 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Ø Foro lama	10 mm
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

## Accessori

Disco per troncatura di piccole dimensioniPREMIUM*** EXTRA SOTTILE Ø Disco 75 mm	563050 75
Mandrino portapezzi per dischi di troncatura di piccole dimensioni Per foro di Ø 10 mm	563070 10
Disco per troncatura di piccole dimensioniPREMIUM*** EXTRA SOTTILE Ø Disco 50 mm	563050 50
Disco per troncatura di piccole dimensioniPREMIUM*** EXTRA SOTTILE Ø Disco 63 mm	563050 63
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B12 V	073855 B12
Mandrino portapezzi per dischi di troncatura di piccole dimensioni Per foro di Ø 6 mm	563070 6