

Garant**Braccio articolato idraulico (senza base magnetica), Profondità arco: 400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	440610 400
GTIN	4045197889591
Classe articolo	41D

Descrizione**Esecuzione:**

Supporto idraulico per comparatori con bloccaggio centrale, tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. Esecuzione antiperdita grazie alle doppie guarnizioni di tenuta. Regolazione continua della forza di serraggio. **Manopola gommata di grandi dimensioni** (Ø 54 mm) per il serraggio leggero e l'allentamento del bloccaggio. I bracci articolati sul portacomparatore possono essere ruotati di 360°, orientabili a 180° e adatti per comparatori con stelo di Ø 6 e 8 mm o prisma.

Testo didascalie:**Bloccaggio idraulico centralizzato**

con manopola ergonomica

Microregolazione

sul portacomparatore

Snodo a sfera**Base magnetica**

in capsula di plastica

Nota:

I supporti idraulici per comparatori possono resistere con il dispositivo di bloccaggio aperto ad elevate oscillazioni di temperatura. L'olio ha bisogno di un determinato lasso di tempo per poter compensare la temperatura. Da bloccato è possibile ottenere una differenza di temperatura max. di 15 °C senza oscillazioni di pressione, le quali possono causare danni allo stativo o agli oggetti supportati.

Descrizione tecnica

Profondità arco	400 mm
Filettatura di raccordo	M8
Forza di adesione	1000 N
Tipo di prodotto	Supporto portacomparatore

Accessori

Manopola di ricambio Modello A	440626 A
Pistone di ricambio Modello 4	440830 4
Manopola Modello 4	440850 4
Vite di serraggio M3 per portacomparatore	440858
Vite di regolazione M4×0,35 per portacomparatore	440859
Portacomparatore	440860
Set di anelli di tenuta Modello 1	440855 1