

Garant**Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature con uscita dati,
Altezza tracciatura: 600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	444000 600
GTIN	4045197889836
Classe articolo	41F

Descrizione**Esecuzione:**

Base stabile con superficie di appoggio rettificata e scanalature di pulizia. Puntale in plastica comodo ed ergonomico con superficie in Santoprene®. Punta a tracciare piatta in metallo duro per la tracciatura anche in scanalature strette (intercambiabile). Cappuccio di protezione richiudibile e rimovibile per evitare lesioni durante il lavoro. Possibilità di tracciatura a partire da 0; le misure di tracciatura possono essere rilevate direttamente senza errori di calcolo. Display LCD 11 mm di facile lettura, con contrasto elevato. Inclusa uscita dati. Inclusa microregolazione e vite di bloccaggio.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Base stabile con superficie di appoggio rettificata e scanalature di pulizia. Puntale in plastica comodo ed ergonomico con superficie in Santoprene®. Punta a tracciare piatta in metallo duro per la tracciatura anche in scanalature strette (intercambiabile), possibilità di tracciatura a partire da 0. Le misure di tracciatura possono essere rilevate direttamente senza errori di calcolo. Cappuccio di protezione richiudibile e rimovibile per evitare lesioni durante il lavoro. Inclusive microregolazione e vite di bloccaggio.

Display LCD 11 mm di facile lettura, con contrasto elevato. incl. uscita dati.

Funzione:

- **Azzeramento in qualsiasi posizione**

- **Preset**
- **Conversione mm / pollici**
- **Uscita dati RS232 Proximity**
- **Funzione Hold**

Fornitura:

Inclusa punta a tracciare n. art. 444010 Dim. 75.

Batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.

Descrizione tecnica

Lettura	0,0005 pollici
Sezione trasversale colonna	30×12 mm
Risoluzione	0,01 mm
Larghezza della superficie base	110 mm
Altezza tracciatura	600 mm
Lunghezza della superficie base	165 mm
Limite di errore	0,05 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Altezza cifre	11 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Taratura	E1
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Servizi

Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale
Campo di misura max. 1000 mm

024630 1000

Accessori

Cavo di collegamento Modello USB2

498948 USB2

Cavo di collegamento Modello R2

498948 R2

Punta a tracciare di ricambio, in metallo duro Lunghezza
150 mm

444010 150

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032

081560 CR2032

Punta a tracciare di ricambio, in metallo duro Lunghezza 75
mm

444010 75