

**Ansell****Paio di guanti HyFlex® 11-840, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094264 10
GTIN	10076490475571
Classe articolo	04P

**Descrizione****Esecuzione:**

HyFlex® 11-840. Ottimo equilibrio tra buona resistenza all'abrasione, elevato comfort e maggiore libertà di movimento, e pertanto ideale per lavori variabili. **Senza silicone**, per evitare la presenza di impurità su componenti metallici dovute a particelle di silicone. Particolarmente adatto per il montaggio di componenti di piccole e medie dimensioni e per lavori di tipo generico.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	10
Serie	HyFlex®
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso

Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	Nylon spandex
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	200 mm
Colore	nero / grigio
Peso	11,6 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Norma	EN 407
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	Schiuma di nitrile
Categoria di protezione antitaglio	A
Tipo di prodotto	Guanti multiuso