

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 48-101, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094269 10
GTIN	10076490446892
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

Serie HyFlex®. Guanti a maglia fine con rivestimento del palmo per ambienti di lavori asciutti. Adatto per lavori di precisione; elevata traspirabilità. Per lavori leggeri in ambito industriale. Buona libertà di movimento per una manipolazione precisa di oggetti di piccole dimensioni. Particolarmente adatto per lavori di montaggio leggeri, ispezioni, imballaggio di minuteria.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Serie	HyFlex®
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12

EN 388	4131A
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	220 mm
Colore	nero
Peso	15,7 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	PU
Categoria di protezione antitaglio	A
Tipo di prodotto	Guanti multiuso