



## Paio di guanti Ultrane 510, Misure guanti da lavoro: 9



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094273 9
GTIN	3245425100097
Classe articolo	06D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ultrane 510. Guanto di elevata resistenza all'abrasione con rivestimento in PU a base d'acqua sul palmo. **Senza silicone** né DMF. Certificato Standard Öko-Tex® 100. Adatto per manipolazioni di precisione, ad es. nei lavori meccanici di precisione, nel montaggio di componenti elettronici, nell'uso di microprocessori.

#### Norma:

EN 407  
EN 388; EN ISO 21420

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Serie	Ultrane
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso

Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	96
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	senza lattice
EN 388	4131X
Materiale supporto	Poliammide
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	220 - 270 mm
Colore	nero / grigio
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso