

Calibro a tampone A-ZC 6-13, Ø Misura nominale: 39mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 484020 39 |
| GTIN | 2050001952028 |
| Classe articolo | 48B |

Descrizione

Esecuzione:

Il lato passa di questi calibri viene realizzato con un **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. Lati passa/non passa in acciaio per calibri di prima qualità, temprato, sottoposto a distensione, rettificato e lappato.

Calibri a tampone per **campi di tolleranza ISO A – ZC** nei **gradi di tolleranza base 6 – 13**.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Nota:

- **Ulteriori misure intermedie su richiesta oppure ordinabili all'indirizzo www.hoffmann-goup.com ad es. n. art. 484000 Dim. 82.**
- **Per i calibri di controllo (senza sovrametallo di usura) vedi n. art. 484027.**
- **Per i calibri con misure intermedie e tutti i Ø con tolleranza in cifre vedi n. art. 484025.**
- **Indicare la classe di tolleranza desiderata. Al momento dell'ordine indicare il campo di tolleranza (A – ZC) e il grado di tolleranza base (6 – 13), per es. n. art. 484020 10F10.**

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|---|
| Campo di tolleranza | A |
| Campo di tolleranza | G |
| Campo di tolleranza | H |
| Campo di tolleranza | J |
| Campo di tolleranza | K |
| Campo di tolleranza | M |
| Campo di tolleranza | N |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Campo di tolleranza | P |
| Campo di tolleranza | R |
| Campo di tolleranza | S |
| Campo di tolleranza | B |
| Campo di tolleranza | T |
| Campo di tolleranza | U |
| Campo di tolleranza | V |
| Campo di tolleranza | X |
| Campo di tolleranza | Y |
| Campo di tolleranza | Z |
| Campo di tolleranza | ZA |
| Campo di tolleranza | ZB |
| Campo di tolleranza | ZC |
| Campo di tolleranza | C |
| Campo di tolleranza | D |
| Campo di tolleranza | E |
| Campo di tolleranza | F |
| Campo di tolleranza | JS |
| Campo di tolleranza | FG |
| Campo di tolleranza | EF |
| Campo di tolleranza | CD |
| Norma | DIN 7164 |
| Norma | DIN 2245-1 |
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| Qualità | 6 |
| Qualità | 7 |
| Qualità | 12 |
| Qualità | 10 |
| Qualità | 9 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Qualità | 11 |
| Qualità | 13 |
| Qualità | 8 |
| Tipologia di calibro | Calibro passa |
| Tipologia di calibro | Calibro non passa |
| Dimensione nominale | 39 mm |
| Taratura | M2 |
| Tipo di prodotto | Tampone |

Servizi

| | |
|--|-----------|
| Certificato DAkkSCalibro a tampone differenziale Ø massimo 60 mm | 028340 60 |
| Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 60 mm | 028300 60 |